

安规多路扫描盒



GSB-01/02

特点

- 型号：GSB-01(8CH高压扫描盒)，GSB-02(6CH高压和2CH接地阻抗扫描盒)
- 多通道输出，用于耐压、绝缘阻抗、接地阻抗测试
- 高亮度LED，显示通道、状态&判断
- 前&后输入接口设计，适合GPT-9800/9900/9900A系列
- 一台GPT-9800/9900/9900A系列最多连接4个扫描盒(32CH)

安规多路扫描盒 GSB-01/GSB-02 是 GPT-9800/9900/9900A 系列的选配件。GSB-01 用于 ACW、DCW 和 IR 测试，GSB-02 还支持 GB 测试，为电子产品和元器件提供可靠的耐压、绝缘阻抗和接地阻抗测试。

扫描盒处理安规测试仪提供的 5kVac/6kVdc 耐压、1kVdc 绝缘阻抗电压以及 40Aac 接地阻抗电流。每个扫描盒都可以将输出扩展至 8CH，每通道设置电势 HI、LO 或 X，根据扫描盒的型号进行 AC/DC 耐压、绝缘阻抗或接地阻抗测试。

一台 GPT-9800/9900/9900A 系列最多连接 4 个扫描盒，输出通道最大可扩展至 32CH，尤其适合多点安规测试和产线测试。



GSB-01 前面板




GSB-02 前面板



GSB-01 后面板



GSB-02 后面板



应用范围

- 自动多点测试
- 自动多产品测试

规格		
	GSB-01	GSB-02
高压额定值	5kVac/6kVdc	5kVac/6kVdc
大电流额定值	----	40Aac
H.V.通道数	8CH	6CH
G.B通道数	----	2CH
最大扫描盒数	4 (32CH Max)	
接口	RS-232C, 连接测试仪或扫描盒	
电源	AC 100~240V±10%, 50/60Hz	
尺寸&重量	GSB-01: 330(W)×101(H)×399(D)mm GSB-02: 330(W)×101(H)×413(D)mm 约5.5kg	

技术规格变动恕不另行通知 SB-0102CD1DH

订购信息

GSB-01 安规多路扫描盒-8CH H.V. (适用于GPT-9800/9900系列)

GSB-02 安规多路扫描盒-6CH H.V./ 2CH G.B(适用于GPT-9800/9900系列)

附件

快速指南×1, 电源线×1, CD×1(详细使用手册), H.V.线GHT-108×1, G.B线GHT-109×1(仅GSB-02), 通信线GTL-235×1


GSB-01测试线: GHT-116R×8, GHT-116B×1

GSB-02测试线: GHT-116R×6, GHT-116B×1, GTL-116R×2, GTL-116B×1

GHT-108 H.V. 线

约500mm

用于: GSB-01/02



GHT-116R 测试线

约1.5M

用于: GSB-01/02



GHT-116B 测试线

约1.5M

用于: GSB-01/02



GTL-235 通信线

约700mm

用于: GSB-01/02



GHT-109 G.B 线

约450mm

用于: GSB-02



GTL-116R 测试线

约1.5M


用于: GSB-02



GTL-116B 测试线

约1.5M

用于: GSB-02



固纬电子实业股份有限公司

地址: 新北市土城区中兴路7-1号

电话: +886-2-2268-0389

传真: +886-2-2268-0639

免费服务电话: 0800-079-188

marketing@goodwill.com.tw

www.gwinstek.com

固纬电子(苏州)有限公司

地址: 苏州市新区珠江路521号

电话: 0512-66617177

传真: 0512-66617277

邮编: 215011

免费服务电话: 800-820-7117 400-820-7117

marketing@instek.com.cn

固纬电子(上海)有限公司

地址: 上海市宜山路889号2号楼8楼

电话: 021-64853399

传真: 021-54500789

邮编: 200233

固纬电子(苏州)有限公司深圳分公司

地址: 深圳市宝安区中心区海秀路2021号, 荣超滨海大厦A栋412

电话: 0755-2907-6581 / 0755-2907-6531

传真: 0755-2907-6691

GW INSTEK

信赖超值 测量首选



www.gwinstek.com.cn