

Elcometer 3233 芬德 (Pfund) 测厚仪

提供在铝或不锈钢，该仪器由2个同心圆筒组成，一个圆筒可在另一个圆筒内滑动。球形玻璃透镜安装在筒中心底部，当在湿膜上按压，会留下痕迹。

测量透镜痕迹的直径，然后利用随供的转换表便可轻易获知涂层的厚度。

- 适合测量半透明湿膜的厚度，例如清漆、油等
- 测量范围2.25 - 360 μ m(0.09 - 14.17mils)

如何使用芬德 (Pfund) 测厚仪 - 见www.elcometer.com



标准:

ASTM D 1212-B, NF T30-125

技术规格

部件编号	产品描述	重量
K0003233M001	Elcometer 3233 铝制芬德测厚仪	
K0003233M002	Elcometer 3233 不锈钢芬德测厚仪	
尺寸	60 x 80mm (2.36 x 3.15")	113g (4oz)
包装清单	芬德测厚仪主机, 不锈钢尺, 转换表, 包装盒和操作手册	