



## PROVA 125

### 温度校准仪

电气规格: (23°C ±5°C, 开机后 10 分钟)

热电偶型式	内部温度参考 (0.1°C, 0.1°F 分辨率, 100Ω 输出阻抗)				外部温度参考 (0.1°C, 0.1°F 分辨率, 100Ω 输出阻抗)			
	°C		°F		°C		°F	
	范围	精确度	范围	精确度	范围	精确度	范围	精确度
K	-200 ~ -100	±0.5	-328 ~ -148	±0.9	-200 ~ -100	±0.3	-328 ~ -148	±0.5
	-100 ~ -25	±0.4	-148 ~ -13	±0.7	-100 ~ -25	±0.2	-148 ~ -13	±0.3
	-25 ~ 120	±0.4	-13 ~ 248	±0.7	-25 ~ 120	±0.2	-13 ~ 248	±0.3
	120 ~ 1000	±0.4	248 ~ 1832	±0.8	120 ~ 1000	±0.2	248 ~ 1832	±0.4
	1000 ~ 1370	±0.5	1832 ~ 2498	±1.0	1000 ~ 1370	±0.3	1832 ~ 2498	±0.6
J	-200 ~ -100	±0.4	-328 ~ -148	±0.8	-200 ~ -100	±0.2	-328 ~ -148	±0.4
	-100 ~ -30	±0.4	-148 ~ -22	±0.7	-100 ~ -30	±0.2	-148 ~ -22	±0.3
	-30 ~ 150	±0.4	-22 ~ 302	±0.7	-30 ~ 150	±0.2	-22 ~ 302	±0.3
	150 ~ 760	±0.4	302 ~ 1400	±0.7	150 ~ 760	±0.2	302 ~ 1400	±0.3
	760 ~ 1050	±0.4	1400 ~ 1922	±0.8	760 ~ 1050	±0.2	1400 ~ 1922	±0.4
E	-150 ~ -100	±0.6	-238 ~ -148	±1.1	-150 ~ -100	±0.4	-238 ~ -148	±0.7
	-100 ~ -25	±0.4	-148 ~ -13	±0.7	-100 ~ -25	±0.2	-148 ~ -13	±0.3
	-25 ~ 350	±0.4	-13 ~ 662	±0.7	-25 ~ 350	±0.2	-13 ~ 662	±0.3
	350 ~ 650	±0.4	662 ~ 1202	±0.7	350 ~ 650	±0.2	662 ~ 1202	±0.3
	650 ~ 800	±0.4	1202 ~ 1472	±0.7	650 ~ 800	±0.2	1202 ~ 1472	±0.3
T	-200 ~ -150	±0.7	-328 ~ -238	±1.3	-200 ~ -150	±0.5	-328 ~ -238	±0.9
	-150 ~ 0	±0.4	-238 ~ 32	±0.8	-150 ~ 0	±0.2	-238 ~ 32	±0.4
	0 ~ 120	±0.4	32 ~ 248	±0.7	0 ~ 120	±0.2	32 ~ 248	±0.3
	120 ~ 400	±0.4	248 ~ 752	±0.7	120 ~ 400	±0.2	248 ~ 752	±0.3
R	0 ~ 250	±0.7	32 ~ 482	±1.3	0 ~ 250	±0.5	32 ~ 482	±0.9
	250 ~ 400	±0.5	482 ~ 752	±1.0	250 ~ 400	±0.3	482 ~ 752	±0.6
	400 ~ 1000	±0.5	752 ~ 1832	±0.9	400 ~ 1000	±0.3	752 ~ 1832	±0.5
	1000 ~ 1760	±0.5	1832 ~ 3200	±1.0	1000 ~ 1760	±0.3	1832 ~ 3200	±0.6

热电偶型式	内部温度参考 (0.1°C, 0.1°F 分辨率, 100Ω 输出阻抗)				外部温度参考 (0.1°C, 0.1°F 分辨率, 100Ω 输出阻抗)			
	°C		°F		°C		°F	
	范围	精确度	范围	精确度	范围	精确度	范围	精确度
S	0 ~ 250	±0.7	32 ~ 482	±1.3	0 ~ 250	±0.5	32 ~ 482	±0.9
	250 ~ 1000	±0.5	482 ~ 1832	±1.0	250 ~ 1000	±0.3	482 ~ 1832	±0.6
	1000 ~ 1400	±0.5	1832 ~ 2552	±1.0	1000 ~ 1400	±0.3	1832 ~ 2552	±0.6
	1400 ~ 1760	±0.6	2552 ~ 3200	±1.1	1400 ~ 1760	±0.4	2552 ~ 3200	±0.7
N	-200 ~ -100	±0.5	-328 ~ -148	±1.0	-200 ~ -100	±0.3	-328 ~ -148	±0.6
	-100 ~ -25	±0.4	-148 ~ -13	±0.8	-100 ~ -25	±0.2	-148 ~ -13	±0.4
	-25 ~ 120	±0.4	-13 ~ 248	±0.7	-25 ~ 120	±0.2	-13 ~ 248	±0.3
	120 ~ 410	±0.4	248 ~ 770	±0.7	120 ~ 410	±0.2	248 ~ 770	±0.3
	410 ~ 1300	±0.5	770 ~ 2372	±0.8	410 ~ 1300	±0.3	770 ~ 2372	±0.4
L	-200 ~ -100	±0.5	-328 ~ -148	±0.9	-200 ~ -100	±0.3	-328 ~ -148	±0.5
	-100 ~ 900	±0.4	-148 ~ 1652	±0.7	-100 ~ 900	±0.2	-148 ~ 1652	±0.3
U	0 ~ 600	±0.4	32 ~ 1112	±0.7	0 ~ 600	±0.2	32 ~ 1112	±0.3
B	600 ~ 800	±0.7	1112 ~ 1472	±1.2	600 ~ 800	±0.5	1112 ~ 1472	±0.8
	800 ~ 1000	±0.6	1472 ~ 1832	±1.1	800 ~ 1000	±0.4	1472 ~ 1832	±0.7
	1000 ~ 1550	±0.5	1832 ~ 2822	±1.0	1000 ~ 1550	±0.3	1832 ~ 2822	±0.6
	1550 ~ 1820	±0.5	2822 ~ 3308	±0.9	1550 ~ 1820	±0.3	2822 ~ 3308	±0.5
C	0 ~ 150	±0.5	32 ~ 302	±0.9	0 ~ 150	±0.3	32 ~ 302	±0.5
	150 ~ 650	±0.4	302 ~ 1202	±0.8	150 ~ 650	±0.2	302 ~ 1202	±0.4
	650 ~ 1000	±0.5	1202 ~ 1832	±0.9	650 ~ 1000	±0.3	1202 ~ 1832	±0.5
	1000 ~ 1800	±0.6	1832 ~ 3272	±1.1	1000 ~ 1800	±0.4	1832 ~ 3272	±0.7
	1800 ~ 2310	±0.9	3272 ~ 4190	±1.6	1800 ~ 2310	±0.7	3272 ~ 4190	±1.2
mV	-9.999 ~ 60	10 μV	-9.999 ~ 60	10 μV	-9.999 ~ 60	10 μV	-9.999 ~ 60	10 μV

## 一般规格:

尺寸:	88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03")
电池类型:	9V碱性电池
屏幕显示:	4+ 5 位显示
操作温度:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
操作湿度:	少于 85% (相对湿度)
储存温度:	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
储存湿度:	少于 85% (相对湿度)
重量:	330g (11.63 oz)
配件:	手提箱 x 1 说明书 x 1 9V碱性电池 x 1 K type热电偶连接线

## 泰仪电子股份有限公司

地址: 台湾 23145 新北市新店区宝桥路235巷129号6楼之2

电话: 886-2-89191255

传真: 886-2-89191489

E-mail: [prova@ms3.hinet.net](mailto:prova@ms3.hinet.net)

网站: [www.prova.com.tw](http://www.prova.com.tw)