

电热恒温油浴锅

电热恒温油浴锅 (带磁力搅拌)

新一代油浴锅是抗腐蚀不锈钢与微电脑的完美结合, 提供给您安全性和稳定性, 而且操作方便和简单。

产品特点

- 微电脑PID温度控制器, 控温精确可靠, 带定时。
- 内胆和外壳均采用不锈钢制成, 防腐蚀、易清洁。(烧杯孔可任意改变大小)
- 超超声光跟踪报警, 使样品得到可靠保护, 不发生意外。
- 微电脑伺服控制搅拌转速, 确保在搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定。(带磁力搅拌的油浴锅具有此功能)
- 磁力搅拌输出扭力大, 使得油浴锅内的温度更加精确和均匀。

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器 ¥1500元
- 2、RS485接口和通讯软件 ¥600元

技术参数

型号	电源电压	输入功率	控制范围	温度波动度	跟踪报警	容积	内胆尺寸 (mm)W×D×H	定时范围	价格
DU-20	AC220V 50HZ	1000W	RT+20~200℃	±0.5℃	±2℃	12L	250×250×200	0-9999min	RMB4890
DU-30		1600W				20L			RMB5990
DU-30G		1000W							RMB7990

※RT指环境温度

注: DU-30G带磁力搅拌

恒温磁力搅拌水/油浴锅 (集成式) 新产品

新一代油浴锅是抗腐蚀不锈钢与微电脑的完美结合, 提供给您安全性和稳定性, 而且操作方便和简单。

产品特点

- 槽内配置磁力搅拌器, 具有良好的温度均匀性, 同时对样品进行搅拌。
- 采用水、油两用设计, 加热管选用304不锈钢材料。
- 可以用作水浴或油浴, 浴槽内设强磁力搅拌。
- 磁力搅拌机构带动槽内的搅拌子同步旋转, 使浴槽内溶液旋转, 受热均匀。
- 选用高温磁铁, 能在高温范围长期连续使用不失磁。
- 温度控制采用PID方式, 控温精度高。
- 旋钮调节和LCD液晶显示, 操作简单。
- 内有双传感器, 液槽内温度和反应容器内温度可转换显示。

安全功能

- 独立限温报警系统, 保证实验安全运行不发生意外;
- 水浴/油浴锅体由耐高温阻燃材料制成。
- 可在通风厨内使用, 防止溶剂扩散到实验室。
- 高性能直流无刷电机, 性能稳定, 可连续使用。

技术参数

型号	温度波动度	转速(rpm)	浴槽尺寸(内) φ×H(mm)	浴槽容积	加热功率	最大可放置烧瓶	浴锅控温范围	电源	价格
DU-3GW	±0.5℃	0~1800	φ230×130	5.5L	1000W	3000mL	RT+5~99℃	220V 50Hz	RMB2990
DU-3GO							RT+5~200℃		RMB3890

注: 高度不含传感器支架

电热恒温油浴锅
DU-20/DU-30



电热恒温油浴锅
DU-30G

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02

生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04

电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06

隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08

CO₂培养箱 09
16

光照培养箱/气柜箱 17
21

恒温恒湿箱 22
24

回旋振荡器 25
恒温培养摇床 27

恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30

落地振荡器 31
摇瓶机 32

超低温冰箱 33
洁净工作台 35

生物安全柜 37
离心机 38

干燥箱 39
真空干燥箱 43

加热循环水 48
恒温振荡水浴 51

油浴锅 54
恒湿水浴与水浴锅 55

药品稳定性试验箱 57
步入式药品试验箱 63

老化试验箱 64
热空气消毒箱 64

高低温交变试验箱 65
高低温交变试验箱 66

紫外耐候试验箱 67
68

氙灯耐候试验箱 69
盐雾腐蚀试验箱 70

电炉 71
74

旋转蒸发器 75
循环水真空泵 78

耐腐蚀隔膜泵 79
循环冷却槽 80

磁力搅拌器 81
83

顶置电动搅拌器 84
集液仪 85

漩涡混匀仪 86
多用试剂搅拌机 87

孵育器/金属浴 88
恒温金属浴 89


微孔板迷你离心机 90
均质分散机 91

粘度计 93
96

控制器介绍 97
选购件介绍 98



独立限温报警系统



内部构件示意图

试剂用搅拌子

托盘

槽内搅拌子

加热管

磁铁

马达