

# DVE™ 粘度计

最经济的数显粘度计

## 仪器组成

- 仪器主机
- 6 根转子(RV/HA/HB) 或 4 根转子 (LV)
- 手提包装箱
- 仪器支架 (G型)
- 转子保护腿\*  
\*不适用于HA或HB机型

## 可选附件

- 少量样品适配器SSA
- 超低粘度适配器ULA
- Thermosel 加热器
- DIN 适配器
- 粘度标准液
- RV/HA/HB-1 转子
- 快速定位支架
- 恒温水浴
- 快速连接器/延长钩



## 产品特点

### 用户友好型界面

- 键盘控制
- 清晰屏幕
- 远近距离观看均适宜

无需计算，即可直接读取粘度值

### 显示信息：

- 粘度 (cP, P, mPa·s或Pa·s)
- 扭矩百分比
- 转速/转子

易于使用

Range 量程键：按下即可确定满量程范围的粘度(FSR)

气泡水平仪：位置适宜，调节方便

精度：量程的±1.0%

重现性：±0.2%

18档转速  
可实现更宽泛的测量范围

粘度范围 cP(mPa·s)		转速 18档转速		
Model	Min	Max	RPM	Number of Increments
DVELV	1†	2M	.3-100	18
DVERV	100††	13M	.3-100	18
DVEHA	200††	26M	.3-100	18
DVEHB	800††	104M	.3-100	18

† 使用ULA适配器的最低测量值可达1 cP。  
使用LV标准转子最低可测量 15 cP。  
†† 使用选配的RV/HA/HB-1 转子可以达到的最低测量值。  
M = 1 million cP = Centipoise  
mPa·s = Millipascal·seconds

