

咻

一眼就能看到
温度分布

嗖

使用简便
衣服口袋尺寸大小

酷

单手就可以进行
温度检测



更贴身的热成像仪
不仅用于工业、产业领域，
也可用于其它各种场合。

TP-S 简易热成像测温计 Easy Thermo

进入了看温度的时代

<http://www.dh-chino.com>

上海大华-千野仪表有限公司

CHINO



ISO 14001认证
JQA-EM2414




ISO 9001认证
JQA-0656


用途

可灵活应用于各种测量温度的场合

纯电动汽车的电池温度管理




检测 · 保养




监测计算机机柜、电器柜内的运行温度异常



冷藏陈列货架的温度分布



电机 · 装置的运行异常检测




太阳能电池板的更新管理



测量视野角度

33.3°×33.3°
最小测量距离: 350mm



规格

显示器	1.5 英寸 (28mm×28mm) 彩色 EL 屏
温度测量范围	-10 ~ 180℃
检测元件	热电堆 (2000 像素)
温度分辨力	0.5℃
额定精度	测量值的 ±2% 或 ±3℃ 中的较大值
响应时间	0.5 秒 (95% 响应)
测量显示功能	点温度显示 1 点 (中心固定)
电 源	5号干电池×2 节 (※) 或用 Micro-USB 供电接口 (5V、2A 以下)

放射率设定	0.80 ~ 1.00 (0.05 步进) 出厂时为 0.95
电源自动关闭	约 5 分钟
使用温度范围	0 ~ 50℃ (保管温度 -20 ~ 55℃)
使用湿度范围	10 ~ 80%rh (无凝露)
重 量	180 g (含电池)
外形尺寸	W50×H138×D39 (含镜头部分)
外壳材质	ABS 树脂 (抗菌规格)

※一般干电池约可连续测量 2 小时左右, 为了延长测量时间, 推荐使用镍氢充电电池。

上海大华-千野仪表有限公司

地址: 上海市浦东金桥出口加工区宁桥路615号
电话: (021) 50325111
传真: (021) 50326120

邮政编码: 201206
http: //www.dh-chino.com
E-mail: sdc@dh-chino.com