



ColorFlex[®] EZ Coffee



测量颜色，
如您所视



ColorFlex® EZ 咖啡分光光度计

和 ColorFlex® EZ 系列的所有产品一样 ColorFlex® EZ Coffee

专门 用于满足顾客对研磨烘焙咖啡的测色需求。

每一个ColorFlex® EZ Coffee都蕴藏HunterLab公司——全球真正的测色公司

——60年颜色质量控制的经验和创新。




ColorFlex® EZ Coffee 简单易用，专门设计用于准确测量研磨烘焙咖啡的颜色(包括冻干和速溶咖啡粉末)。采用45°/0° 光学几何结构——业内唯一模拟人眼视觉观察样品的仪器，确保测量精确度。ColorFlex® EZ Coffee 提供所需的颜色测量数据，确保每批次的产品质量一致。

软件中的咖啡色标包括：

- HunterLab 咖啡颜色指数 (HCCI)
- 美国精品咖啡协会 (SCAA) 号码
- SCAA烘烤等级分类

咖啡颜色主要用于评估烘焙度。同种咖啡豆，烘焙度不同，口味特性截然不同。



HunterLab ColorFlex® EZ Coffee
让定义烘焙度变得易如反掌。



此版本新功能:

除了其专用咖啡测量能力外, ColorFlex® EZ Coffee

采用标准 Hunter L,a,b 和 CIE L*a*b* 比色指数和光谱数据指数, 还可测量各种液体、半固体和固体非咖啡样品的反射色度。


每台 ColorFlex® EZ Coffee 仪器均可随时开始测量咖啡颜色, 且包括:

- ColorFlex® EZ Coffee
- 整套校准和诊断色板
- 咖啡板以作校正
- 1套塑料样品碟

……均有行业内最好的客户支持。

公司在全球79个国家设有办事处,
HunterLab公司提供本地销售, 并提供全球支援。

咖啡板以作校正



亨特立(HunterLab)的优势

亨特立一直专注于研发颜色测量技术, 本公司拥有60年的经验和智慧, ColorFlex® EZ 就是在这基础上钻研出来。亨特立从各种仪器、软件、技术支持以及培训, 为用户提供完备的解决方案。

就是如此简单!

这就是 ColorFlex® EZ



若要了解更多资讯, 请浏览 www.hunterlabcolor.cn 或与我们联系。

苏门答腊

哥伦比亚

夏威夷

非洲平原



配件



04-7209-00

玻璃样品杯: 64 毫米 (2.5 英寸)

透亮的玻璃杯, 以量度液体、粉末、颗粒和球状的样品。

02-4579-00


圆环与圆盘套装

与量杯配合使用, 以量度液体、粉末、颗粒和球状的样品。

04-4000-00

样品杯不透明盖

提供遮光罩, 以排除外来光源对样本杯的干扰。



04-6622-00

样品杯测口片

64 毫米 (2.5英寸) 设计用于精准放置和固定玻璃样品杯, 测量粉末、颗粒、团粒、膏状和液体样品。

04-6623-10

32 毫米 (1.25英寸) 测口片

04-6623-09

25 毫米 (1英寸) 测口片

04-6623-08

19 毫米 (0.75英寸) 测口片

04-6623-05

13 毫米 (0.50英寸) 测口片

助您调较测量范围



A13-1014-294

USB键盘

用户使用具有88个字母键的键盘, 能够直接输入ID至ColorFlex® EZ。

A13-1014-254

USB条码扫描器

条码扫描器扫描产品ID至仪器, 并自动检测出来。

A13-1014-259

USB打印机

允许数据打印出来, 需要标准USB数据线和热敏纸, 两者单独出售。



L02-1014-608

ColorFlex® EZ 专用硬面手提箱

硬面手提箱, 用于ColorFlex® EZ。

•其它配件及夹具现正有售

内容如有更改, 恕不另行通知。