



# 高鐵儀器 精密卓越



## GOTECH "the best partner" to raise your competition

### GT-7300-MIC 電腦式塑膠熔融指數測定機 Melt Flow Indexer

ASTM-D1238、ASTM-D3364、CNS-8516、ISO-1133、JIS-K7210、GB/T 3682-2000

本機為測試熱塑性塑膠，透過在特定溫度、荷重及活塞於料桶內位置等條件下，經過預定的預熱時間，以計時量測方法測定通過細孔模的融料，來計算融體的流動速率(MFR)及體積流率(MVR)。本設備配置自動砝碼選擇系統，可提供9種砝碼組合，並可自動加載及卸載，提高操作者的效率與安全性。



顯示方式	HMI+PC
電腦連線方式	RS232 Port
溫度控制	常溫~400°C(450°C 選配)，採雙溫控·PID控制·精度±0.1°C(含超溫保護)
荷重系統	自動砝碼選擇系統及自動加載與卸載
砝碼配置	325g、1000g、1200g、2160g、3800g、5000g、10000g、12500g、21600g等·支持自訂砝碼(另購)。
測試流率範圍	A法：0.15~50g/10min B法：0.5~2000g/10min
行程測定距	25.4mm
測試方法	可任選方法A·方法B及密度測測量
測試數據	MFR、MVR、FRR
預熱時間	預熱時間可設定至 999m:59.99s
切料裝置	(A法)刮刀切料·取樣時間可設定至 999m:59.99s
取樣行程	(B法)行程取樣·取樣行程可設定範圍 0.5~25.4mm。
體積(W×D×H)	58×48×121cm
重量(約)	172kg
電源	1φ AC 220V 60 Hz(依國別或指定)

瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)



創於1977年  
高鐵路科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz) E-mail: [gt112@gotech.biz](mailto:gt112@gotech.biz)

高鐵路檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國廣東省東莞市南城街道宏三路2號

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: [gt-d130@gotech.biz](mailto:gt-d130@gotech.biz) 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國山東省青島市城陽區招商網穀合心園19號樓101

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: [gt-q101@gotech.biz](mailto:gt-q101@gotech.biz) 手機: 13708970121