



高鐵儀器 精密卓越



國家質量名標

標準工作站

專利0000071號

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-BR 恒溫恒濕室(步入式) Walk-In Type Temperature & Humidity Chamber

步入式恒溫恒濕室，採用獨特的調溫調濕方式，使溫濕度平衡，能夠精確設置溫濕度環境，可穩定、平衡的加熱、加濕，而不損壞機臺，同時具有特別大的溫濕度控制範圍，可滿足不同用戶的需求。

The walk-in temperature and humidity chamber uses the unique temperature and humidity-regulating method to balance temperature and humidity. It enables the precise setup of temperature and humidity environment, and can heat and humidify stably and uniformly without causing damage to the machine. It also features an especially wide controllable range of temperature and humidity so that it can meet demands of different customers.

觸控屏顯示功能 Touch screen functions :

- 以高感度的觸摸屏方式，直接觸控選項，便捷直觀易操作。-實時自動存儲並以MV曲線形式表示出溫濕度PV、SP值、所儲存的曲線、組曲線及進行狀態。
- 可顯示目前執行程式號碼、段次、剩餘時間及循環次數。
- 運轉累計時間功能。
- 溫濕度程式設定值以曲線顯示，具實時顯示程序曲線執行功能。
- 具單獨程式編輯頁面，每頁輸入段次、溫濕度、時間可達4組。
- 具有程式動作狀態顯示功能。
- 螢幕可作16段背光調整。
- 螢幕顯示保護功能可做定時、TIMER或手動關閉設定。
- 具有省電待機功能。
- 擁有顯示部分與控制部分離功能，如：照片般鮮明的畫面，具數碼紀錄功能，且提供SD記憶卡。
- Automatic save in real time, display PV and SP of temperature and humidity, saved curves, group curve and working status via the MV curve.
- Can display the number, segment, remaining time and cycle times of the current working program.
- Time accumulating function.
- Can display temperature's set value and value via a curve.
- Can edit temperature, humidity and time up to 4 sets in one page.
- Can dynamically display the program action.
- 16-segment backlight adjustment.
- Can set screensaver time or manually disable screensaver.
- Standby function, can save power.
- The display device is separated from the controller; photo-like image; digital recording function; SD card memory.



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年

高鐵路測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061

FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz

E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵路測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899

FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz

手機: 13926831580

高特威爾測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957

FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz

手機: 13708970121

型式 Model	GT-BR-A1		GT-BR-A2		GT-BR-A4		GT-BR-B1		GT-BR-B2		GT-BR-B4		
溫濕度控制 Temp. and Humid Control	平衡調溫調濕控制系統 Balanced Temperature & Humidity control system												
溫度範圍 Temp. Range	高溫 High Temp.	80°C		80°C		80°C		80°C		80°C		80°C	
	升溫時間(R.T~H.T 80°C)min	70		70		70		70		70		70	
	低溫 Low Temp.	-10°C		-20°C		-40°C		-10°C		-20°C		-40°C	
	降溫時間(R.T~H.T)min	60		80		120		60		80		120	
濕度範圍 Humid Range	20~95%RH												
溫度波動度 Temp. Fluctuation	±0.5°C												
溫度偏差 Temp. Tolerance	±1.5°C												
溫度均勻度 Temp. Uniformity	2.0°C												
濕度波動度 Humid Stability	± 2.5%RH												
濕度偏差 Humid Tolerance	± 2.5%RH												
濕度均勻度 Humid Uniformity	3%RH												
內箱尺寸 Interior Dimensions (W×D ×H)	210×205 ×210		210×205 ×210		210×205 ×210		300×205 ×210		300×205 ×210		300×205 ×210		
外箱尺寸 Exterior Dimensions(W×D ×H)	330×242 ×225		330×242 ×225		340×252 ×235		420×242 ×225		420×242 ×225		440×252 ×235		
內箱材質 Interior Material	不鏽鋼材質/PVC材質(選擇) Stainless steel plate/PVC (optional) #SUS-304												
外箱材質 Exterior Material	PVC鋼板烤漆 PVC steel baking finish												
箱門尺寸 Door Size(W×H) cm	單門式 Single opening door (85×180 cm)												
絕緣材質 Insulation	防火 PR 發泡 100mm Foaming thickness of fireproof PR is 100mm												
冷凍系統 Refrigeration System	水冷式/風冷式/半封閉式壓縮機(選擇) Water cooled/air cooled/cascade refrigeration system (optional)												
配件 Accessories	觀察視窗 · 測試孔50 mm · 箱內燈 · RO逆滲裝置 · 記錄器軟體 Observation window · Cable port (50mm) · Chamber lamp · Reverse Osmosis device · For Windows recorder soft												
電源 Power 3φ · AC380V	40A		45A		50A		55A		60A		65A		

型式 Model	GT-BR-C1		GT-BR-C2		GT-BR-C4		GT-BR-D1		GT-BR-D2		GT-BR-D4		
溫濕度控制 Temp. and Humid Control	平衡調溫調濕控制系統 Balanced Temperature & Humidity control system												
溫度範圍 Temp. Range	高溫 High Temp.	80°C		80°C		80°C		80°C		80°C		80°C	
	升溫時間(R.T~H.T 80°C)min	70		70		70		70		70		70	
	低溫 Low Temp.	-10°C		-20°C		-40°C		-10°C		-20°C		-40°C	
	降溫時間(R.T~H.T)min	60		80		120		60		80		120	
濕度範圍 Humid Range	20~95%RH												
溫度波動度 Temp. Fluctuation	±0.5°C												
溫度偏差 Temp. Tolerance	±1.5°C												
溫度均勻度 Temp. Uniformity	2.0°C												
濕度波動度 Humid Stability	± 2.5%RH												
濕度偏差 Humid Tolerance	± 2.5%RH												
濕度均勻度 Humid Uniformity	3%RH												
內箱尺寸 Interior Dimensions (W×D ×H)	380×205 ×210		380×205 ×210		380×205 ×210		400×300 ×210		400×300 ×210		400×300 ×210		
外箱尺寸 Exterior Dimensions(W×D ×H)	510×242 ×225		510×242 ×225		540×252 ×245		520×242 ×320		520×242 ×320		560×252 ×330		
內箱材質 Interior Material	不鏽鋼材質/PVC材質(選擇) Stainless steel plate/PVC (optional) #SUS-304												
外箱材質 Exterior Material	PVC鋼板烤漆 PVC steel baking finish												
箱門尺寸 Door Size(W×H) cm	單門式 Single opening door (85×180 cm)												
絕緣材質 Insulation	防火 PR 發泡 100mm Foaming thickness of fireproof PR is 100mm												
冷凍系統 Refrigeration System	水冷式/風冷式/半封閉式壓縮機(選擇) Water cooled/air cooled/cascade refrigeration system (optional)												
配件 Accessories	觀察視窗 · 測試孔50 mm · 箱內燈 · RO逆滲裝置 · 記錄器軟體 Observation window · Cable port (50mm) · Chamber lamp · Reverse Osmosis device · For Windows recorder soft												
電源 Power 3φ · AC380V	60A		70A		85A		95A		100A		125A		



創於1977年
高鐵科技股份有限公司
GOTECH TESTING MACHINES INC.
 本廠: 台中市工業區24路28號
 二廠: 台中市工業區24路31號
 TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553
 網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司
GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.
 地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路
 TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699
 E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司
GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.
 地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層
 TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950
 E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121