



一站式的采购
门对门的服务

精密涂层测厚仪

说明：标格达根据实际应用场景提供三种不同型号的高精度涂层测厚仪，这些涂层测厚仪结合了霍尔效应和电涡流两种测厚原理，既可测量磁性金属基体（铁、钴、镍、钆）上非铁磁性涂镀层的测量，又可同时测量非磁性金属基体（铜、铝、镁、锌、铬等）上的非导电涂层。被广泛应用于金属加工业、涂料行业、五金件行业、船舶业、航天航空业等领域。

- ◆ 铁铝两用，智能识别测量基材，并且快速自动转换 (BGD 542/S&BGD 543/S)
- ◆ 反应灵敏，0.5S快速测量
- ◆ 设计简约，体积小巧，非常便于外出携带
- ◆ 红宝石测头，具有耐磨耐腐蚀作用，使用寿命长久，避免了磨损带来的误差
- ◆ $\mu\text{m}/\text{mil}$ 两种单位可选
- ◆ 采用先进数字探头，长时间保持零位稳定不漂移，同一个位置反复测试数据稳定
- ◆ 采用独特算法，解决了全量程内线性度问题，只需调零，无需校准，即可确保测量精度
- ◆ 重复性好，确保通过国家计量检测
- ◆ 三种测量模式选择：铁基测量(Fe)、非铁基测量(NFe)和自动识别(Fe/NFe) (BGD 542/S&BGD 543/S)
- ◆ 符合标准：GB/T 4956-2003 磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量—磁性法、GB/T 4957-2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量—涡流法、DIN EN ISO 2808 涂料和清漆漆膜厚度的测定、JJG-818-2005 磁性、电涡流式覆盖厚度测量仪检定规程。 (BGD 542/S&BGD 543/S)
- ◆ BGD 547特别设计用于测试超薄涂镀层 (10 μm 以下)，且采用超小探针式测头设计，特别适合于螺钉、螺栓等小工件上的涂镀层测量。其探头采用数字震荡技术，高速ADC采集，确保仪器具有超高的测量精度和重复性。另外，BGD 547还具备数据统计功能，最多可存储9个测量值，并能自动统计所测数据的最大、最小、平均和方差值。



BGD 542/S



BGD 543/S



BGD 547

| 订购信息 → 主要技术参数 ↓ | BGD 542/S | BGD 543/S | BGD 547 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 探头 | 内置一体式 | 分体式探头 | 分体式探头 |
| 适应基材 | 所有金属 | | 磁性金属 |
| 标准配置测量范围 | 0.0-2000 μm | | 0.0-500 μm |
| 分辨率 | 0.1 μm ($< 100 \mu\text{m}$) ; 1 μm (100 μm ~ 999 μm) ; 10 μm ($> 1000 \mu\text{m}$) | | |
| 精确度 | $\leq \pm$ (3%读数+2 μm) | | $\leq \pm$ (2%读数+0.3 μm) |
| 最小曲率半径 | 凸面5mm; 凹面 25mm | | 凸面1.5mm; 凹面 10mm |
| 最小测量面积 | 6mm ² | | 直径7mm |
| 最薄基底 | 0.2mm (铁基) 或0.05mm (非铁基) | | 0.1mm |
| 显示 | 128 × 48点阵LCD | | 240 × 160点阵LCD |
| 电源 | 2节 1.5V AAA碱性电池 | | 4节 1.5V AAA碱性电池 |
| 外形尺寸/重量 | 101mm × 62mm × 28mm/79克 (含电池) | | 148mm × 76mm × 26mm/194克 |
| 可选附件 | ----- | | 手压测试架 |