

密闭式涂料混合机（混油机/震荡机）

说明：工作时将装有待分散的物料的容器放入机器内，用特殊的夹紧装置夹紧，设定需要分散的时间后通过机器的高速旋转和震荡，快速有效地分散物料。具有操作简单、方便、分散效果好，不会有挥发性的物质外泄，无污染，能有效改善车间或实验室环境等特点。

按工作原理，这些密闭式涂料混合机分为两种：震荡式和旋转式，震荡式混合机容器被上下前后连续多次高速抖动运转；而旋转式混合机则容器公转，自转全方位同时进行。

手动型

- ◆ 开门停机保护装置—安全互锁：以防止机器运转时门被打开，安全可靠。
- ◆ 机器内容器支承台可拉出、转动和固定，应用时省时省力。
- ◆ 手动控制夹紧容器，可自主选择夹紧力度，适合于任何样式的容器。
- ◆ 机器内容器支承台可拉出、转动和固定，应用时省时省力。
- ◆ 手动控制夹紧容器，可自主选择夹紧力度，适合于任何样式的容器。

自动型

- ◆ 开机前自动运行自检程序，直到机器各部件都满足工作要求才可运行。如有异常，控制器自动通过数码显示及蜂鸣器输出提示，要求重新复位（复位工作机器自动完成），确保机器安全运。
- ◆ 全数码显示实时运行状态或运行时间，保证操作者清晰了解运转情况。
- ◆ 采用PLC微电脑控制-自动探测感应，调整高度，夹紧容器。
- ◆ 全自动夹紧与松开容器，根据容器的大小自动控制夹紧力，确保容器稳固且不被夹坏。
- ◆ 自动判别桶装容器的容量类别，输出适合旋转混合速度。
- ◆ 多段智能变频调速，运行时快慢控制输出恰到好处，确保运行平稳。



BGD 763



BGD 764

订购信息 技术指标	BGD 763/1	BGD 763/2	BGD 764/1	BGD 764/2
工作方式	震荡	震荡	旋转	旋转
夹紧容积方式	手动	自动	手动	自动
合适的容器体积	0.5L-20L			
合适的容器高度	100mm-380mm		70mm-390mm	
震荡频率	680次/分~710次/分		----	
转速	----		公转:130r/min; 自转:260r/min	
电机功率	0.75KW			
电源	110V 或 220V (±10%可调) ; 50/60HZ			
净重/毛重	195 KG/240 KG	210 KG/245 KG	200 KG/240 KG	187 KG/228 KG
外形尺寸 (H×W×D),mm	1040×820×710	1040×820×710	1020×820×710	1020×820×710

可选附件:

BGD 1900--木制九宫格夹具（用于同时分散多个小于1L的小量样品，需根据用户具体容器尺寸定做）