



# TQC Sheen Bresle 表面盐分测试套装

SP7310

TQC Sheen Bresle 表面盐分测试套装包含所有必要器材，用于评估喷涂前喷砂清理表面可溶性盐水平所需的所有设备。例如，它包含一个电导率仪，用于评估所有水溶性盐类（如氯化物、硫酸盐和硝酸盐），这些盐类会对电导率测量产生影响。该测试套装符合 ISO 8502-6和ISO 8502-9 标准，这些标准描述了布雷斯勒方法（Bresle Method），规定电导率主要与溶液中溶解盐的浓度成正比。

## 喷砂介质的污染

Bresle 表面盐分测试套装也适用于确定使用中的喷砂介质的污染情况。这是为了防止在再利用的研磨介质或水中溶解的盐分再次污染正在清理的表面。

## 理想应用领域

船用涂料、防护涂料、管道涂料。

## 行业标准

符合ISO 8502-6和ISO 8502-9标准。请查阅相关标准以正确执行测试。

## 设备特点

圆形贴片，移除后不留残留污染。



Bresle 布雷斯勒贴片（25片装）

## 供货范围

### Bresle 表面盐分测试套装包含：

- 便携箱
- 数字电导率计和盐度计
- 25片布雷斯勒贴片
- 蒸馏水
- 校准和清洗溶液
- 量杯和注射器
- 图示手册

## 订购信息

订货号	物品描述
SP7310	TQC Sheen Bresle 表面盐分测试套装

## 附件

订货号	物品描述
HI0070	电导率和盐度计
LD6515	Bresle 贴片（25片装）
SP7100	MWY514 30 毫升塑料杯 25x
SP7105	MWY514 30 毫升塑料杯 1.000x
SP7932	废液瓶
SP7320	校准溶液 84 $\mu$ S, 50 毫升瓶
SP7321	维护清洁溶液, 50 毫升瓶
SP7933	磁性 Bresle 测试点标记

## 技术规格

### 套件和电导率仪:

范围	0.1 – 20.000 mg/m <sup>2</sup> (采用 DSP 方法)
解析度	0,1 mg/m <sup>2</sup> (采用 DSP 方法)
精确度	满量程精度为 1%
温度范围	0 – 50 °C
IP 防护等级	IP67
贴片面积	12,50 cm <sup>2</sup>
贴片类型	乳胶膜



### 免责声明

本文档中包含的信息可能会根据经验和我们持续产品开发的政策不时进行修改。请查看工业物理 Industrial Physics 网站以获取最新版本。

Industrial Physics 工业物理

电话: 400 821 0694

邮箱: [info.china@industrialphysics.com](mailto:info.china@industrialphysics.com)

网址: [www.industrialphysics.cn](http://www.industrialphysics.cn)

[www.industrialphysics.com](http://www.industrialphysics.com)

