



表面粉尘测试套装

SP3200

TQC Sheen 表面粉尘测试套装用于验证表面是否适合涂装油漆、油墨和涂料。使用符合 BS EN ISO 8502-3 的测试和检查解决方案，快速准确地评估存在的灰尘颗粒的数量和大小。

这款全面的表面粉尘测试套装包含您所需的一切，包括带有灰尘比较显示板的耐用活页夹、灰尘评估板、照明放大镜、胶带和一套测试记录表。

TQC Sheen SP3200 表面粉尘测试套件用于评估用于喷漆的喷砂清理表面上的灰尘颗粒的数量和大小。

适用领域

防护涂料、腐蚀控制、表面处理、粉末涂料、装饰涂料、建筑维护。

行业标准

ISO 8502-3

设备特点：

紧凑、完整：

- 坚固的活页夹可容纳所有必要的表格和视觉比较器，并配有一个用于放置胶带、剪刀和照明放大镜的内置隔层。活页夹采用 Velcro 胶带封闭，以固定内容。

方便与便携：

- 报告表格有 5 个不同测试结果的空间。可以使用复选框或预定义区域填写 ISO 8502-3 标准要求的所有信息。这保证了报告的完整和有效
- 显示板清楚地显示了不同的数量等级，但也有一个独特的大小比较器，用于浅色和深色灰尘颗粒。还包括一个黑白对比文件
- 图解手册以清晰的方式显示了测试方法，可以使用任何“语言”
- 样品转移板由耐刮擦、高透明度塑料制成，带有预印位置。它由 Velcro 条方便地固定，易于拆卸和更换
- 强力活页夹适合现场使用。它可容纳所有板和配件，并由 Velcro 条锁定

高品质：

- 照明放大镜具有真正的玻璃镜片，视野清晰，无划痕

免责声明

本文档中包含的信息可能会根据经验和我们持续产品开发的政策不时修改。请查看工业物理 Industrial Physics 网站以获取最新版本。

供货范围：

强力粘合剂，并配有：

- 电池供电（2 节 AA 电池）带玻璃镜片的 10 倍照明放大镜
- 胶带符合 ISO 8502-3 标准
- 剪刀
- 图解手册
- 黑白比较显示板，用于评估灰尘数量和灰尘颗粒大小
- 样品转移板
- 报告表（25 份）

订货信息：

订货号 产品描述

SP3200	TQC Sheen 表面粉尘测试套装
--------	--------------------

耗材：

订货号 产品描述

SP3600	用于防尘胶带测试的弹簧滚轮
--------	---------------

SP3220	显示板（2 件套）
--------	-----------

SP3209	胶带卷
--------	-----

SP3221	样品转移板 (10 张一套)
--------	-------------------

SP7945	带 LED 灯的 10 倍放大镜
--------	------------------

Industrial Physics 工业物理

电话：400 821 0694

邮箱：info.china@industrialphysics.com

网址：www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

